

**Garant****Zsugorbefogó, karcsú, hosszú 4°30', HSK-A 63 A = 120, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308328 12
GTIN	4045197291790
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Külső kúp 4°30'.
- RFID / Balluffchip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**Felhasználás:**

- Különösen nehezen hozzáférhető helyeken.
- Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Külső Ø D	33 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 120
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1

Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Alapszekrény	354290
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12