

**Garant****Whistle Notch befogó, PSC 63 rövid, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308510 10
GTIN	4045197486219
Árucikk kategória	31C

**Leírás****Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú és ferde befogófelületű (2°) szerszámok befogására a DIN 1835 Form E alak és DIN 6535 HE (= Whistle-Notch) alak szerint.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	75 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Külső Ø D	35 mm
Befogó	PSC 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Hosszabbító PSC-63 / PSC-63 A méret 60 mm	318896 60
Hosszabbító PSC-63 / PSC-63 A méret 100 mm	318896 100