

Garant**ER szorítópatronos befogó, PSC 63 rövid, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308515 40
GTIN	4045197471635
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- **Balluffchip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499, Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Különleges tartozék:

308881 – 309434 sz. ER szorítópatronok. 309680 ill. 613300 sz. ER szorítókulcs.

Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885 és 309893 sz.

belső hűtés: igen

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

A-méret kinyúlási hossz: 65 mm

Külső Ø D: 63 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 40

Műszaki leírás

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	40
ER szorítópatronhoz	40

Befogási tartomány	3 - 26 mm
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Külső Ø D	63 mm
Befogó	PSC 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-2
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
--	-----------