

**Garant****Menetvágó tokmány MLA IK 50 bar, SK 50, Menetvágási tartomány: M6-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338105 M6-20
GTIN	4045197422934
Árucikk kategória	31M

**Leírás****Kivitel:**

- **Minimális hosszkiegénylítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.**
- **A menetfúró / formázó élettartama akár 300%-kal is megnőhet.**
- **Belső hűtőfolyadék ellátás 50 bar-ig.**
- **Biztonságos befogás ER szorítópatronokhoz való gyorscsere betétekben.**
- **Szárkúp körfutása a betét kúpjához képest < 3 µm.**

**Felhasználás:****Szinkronorsós megmunkáló központokon.**

- **A menetfúró / szinkronorsó emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére.**
- **A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.**

**Opcionális tartozék:**

ER szorítópatronok, lásd a 308881-309240 sz. (ER11 / 16 / 25 méret). ER menetfúró szorítópatronok négyszöggel, lásd a 309399 - 309413 sz. (ER 11 / 16 / 25 méret).

Gyorscsere-betétek és közdarabok, lásd 338120 – 338142 sz.

Kúpvonócsapokat lásd 308600 – 308806 sz.

Hűtőfolyadék-csőveket HSK-hoz lásd 309880 sz.

Dugókulcsokat HSK-hoz lásd a 309890 sz. alatt.

**Figyelem:**

Maximális fordulatszám 4000 min<sup>-1</sup>.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	60 mm
-----------	-------

Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	1 mm
Hozzávaló ER méret	25
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	0,2 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
Belső Ø D <sub>1</sub>	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	74 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	DIN 69871
Befogó szabvány	ISO 7388-1
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Alak	AD
Termék fajtája	Menetfúró befogó

## Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309409 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308941 13
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309411 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308946 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309411 12
Alap hosszabbító MLA ER szorítópatron mérethez 25	338130 25
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308946 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309411 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308941 2
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309409 6
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309409 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309411 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309409 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309409 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309411 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309411 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309411 6
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309409 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309409 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308941 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309411 11
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309411 14
Kúpvonócsap 90°ötömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45°ötömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309409 11
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309409 16