

SWISS TOOLS

**Furatkés tartó jobbos, PSC, Szár Ø / lapkaméret – A méret: 50/12-110mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320385 50/12-110
GTIN	2050001715500
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 – 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>1</sub> min	40 mm
Pótalkatrészek	S01
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Lapkaméret	12
Tengelyek csúcstávolsága f	22 mm
A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Szár Ø	50 mm
Hasznos hossz L <sub>N</sub>	90 mm
Befogó	PSC
Felhasználás módja	jobbos
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen

Beállítási szög κ	95 fok
Termék fajtája	Furatkés tartó

## Tartozék

Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06	320611 P06
Nagy teljesítményű hűtőfűvóka (HP) Típus 63	320001 63
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Fűvókagyűrű 5 sz. Típus D07	320613 D07
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Közbetét, 1 sz. Típus P06	320610 P06
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P04	320612 P04
Közbetét, 1 sz. Típus P02	320610 P02
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02	320611 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Íves stift 7 sz. Típus P02	320618 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P02	320612 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P06	320612 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Közbetét, 1 sz. Típus P04	320610 P04
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Íves stift 7 sz. Típus P06	320618 P06
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07	320611 D07
Kallantyú 6 sz. Típus D07	320614 D07
Íves stift 7 sz. Típus P04	320618 P04