

Garant**Whistle Notch befogó, PSC 63 rövid, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308510 18
GTIN	4045197486257
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Felhasználás:

Hengeres szárú és ferde befogófelületű (2°) szerszámok befogására a DIN 1835 Form E alak és DIN 6535 HE (= Whistle-Notch) alak szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogási Ø D ₁	18 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogó	PSC 63 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Hosszabbító PSC-63 / PSC-63 A méret 60 mm	318896 60
Hosszabbító PSC-63 / PSC-63 A méret 100 mm	318896 100