

FAHRION®
FAHRTZEUGE UND WERKZEUGE**Fúróbetét, Rátűző Ø d / belső kúp (mm / MK): 46MK4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	336820 46MK4
GTIN	4045197310552
Árucikk kategória	33F

Leírás**Felhasználás:**

Morse-kúpos és kiütőlapos szerszámokhoz, pl. csigafúrók, süllyesztők, stb.
Hengeres szárú szerszámoknál a 345000 sz. kúpos szorítóhüvelyt kell használni.

Alkalmazható :

336800 sz. gyorsváltó befogó.
Teljes hossz L: 135 mm
Hossz a tokmánytól: 53 mm
Hossz a géporsótól: 157,3 mm

Műszaki leírás

Hossz a tokmánytól	53 mm
Belső kúpméret	4
Rátűző Ø d	46 mm
Teljes hossz L	135 mm
Hossz a géporsótól	157,3 mm
Termék fajtája	Gyorscszerés befogó