


**FAHRION®**  
FAHREZEUGE FÜR DIE ARBEIT**Fúróbetét, Rátűző Ø d / belső kúp (mm / MK): 26MK1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	336820 26MK1
GTIN	4045197310477
Árucikk kategória	33F

**Leírás****Felhasználás:**

Morse-kúpos és kiütőlapos szerszámokhoz, pl. csigafúrók, süllyesztők, stb.  
Hengeres szárú szerszámoknál a 345000 sz. kúpos szorítóhüvelyt kell használni.

**Alkalmazható :**

336800 sz. gyorsváltó befogó.

Teljes hossz L: 78 mm

Hossz a tokmánytól: 18 mm

Hossz a géporsótól: 93,5 mm

**Műszaki leírás**

Hossz a tokmánytól	18 mm
Rátűző Ø d	26 mm
Teljes hossz L	78 mm
Belső kúpméret	1
Hossz a géporsótól	93,5 mm
Termék fajtája	Gyorscszerés befogó