


SWISS TOOLS

Furatkés tartó balos, PSC, Szár Ø / lapkaméret – A méret: 63/12-180mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320386 63/12-180
GTIN	2050001715449
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 – 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Pótalkatrészek	S01
Tengelyek csúcstávolsága f	27 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	50 mm
Lapkaméret	12
A-méret kinyúlási hossz	180 mm
Szár Ø	63 mm
Hasznos hossz L _N	158 mm
Befogó	PSC
Felhasználás módja	balra
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen

Beállítási szög κ	95 fok
Termék fajtája	Furatkés tartó

Tartozék

Könyökemelő 4 sz. Típus P06	320612 P06
Közbetét, 1 sz. Típus P04	320610 P04
Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07	320611 D07
Nagy teljesítményű hűtőfúvóka (HP) Típus 63	320001 63
Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Közbetét, 1 sz. Típus P06	320610 P06
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06	320611 P06
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Közbetét, 1 sz. Típus P02	320610 P02
Kallantyú 6 sz. Típus D07	320614 D07
Íves stift 7 sz. Típus P06	320618 P06
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02	320611 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P02	320612 P02
Íves stift 7 sz. Típus P02	320618 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P04	320612 P04
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Íves stift 7 sz. Típus P04	320618 P04
Fúvókagyűrű 5 sz. Típus D07	320613 D07
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05