

FAHRION®
FAHRTZEUGE FÜR DIE ARBEIT**Fúróbetét, Rátűző Ø d / belső kúp (mm / MK): 26MK2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	336820 26MK2
GTIN	4045197310484
Árucikk kategória	33F

Leírás**Felhasználás:**

Morse-kúpos és kiütőlapos szerszámokhoz, pl. csigafúrók, süllyesztők, stb.
Hengeres szárú szerszámoknál a 345000 sz. kúpos szorítóhüvelyt kell használni.

Alkalmazható :

336800 sz. gyorsváltó befogó.
Teljes hossz L: 90 mm
Hossz a tokmánytól: 30 mm
Hossz a géporsótól: 105,5 mm

Műszaki leírás

Hossz a tokmánytól	30 mm
Teljes hossz L	90 mm
Rátűző Ø d	26 mm
Hossz a géporsótól	105,5 mm
Belső kúpméret	2
Termék fajtája	Gyorscszerés befogó