



Forrasztó állomás, Gyártó jelölése: ICON1



Rendelési adatok

Rendelés száma	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Árucikk kategória	04K

Leírás

Kivitel:

Hőfokszabályozós forrasztó állomás kerámia PTC-fűtőbetéttel és belső fűtésű Ersadur hosszú élettartamú pákahegyekkel (pontos hőmérséklet-érzékelés). **Multifunkcionális, antisztatikus nagy teljesítményű forrasztó állomás** nagyméretű kijelzővel, kalibrálási-adat memóriával, készenléti állapot érzékelővel, 3 energia teljesítményfokozattal és lekapcsolás funkcióval. Az állomás beállításai az Option i-Set Tool segítségével egy pendrive-ra egyszerűen letölthetők és egy másik állomásra bemásolhatóak.

Felhasználás:

Minden elektronikai és elektrotechnikai forrasztási igényt kielégít.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	ICON1
Felfűtési teljesítmény	150 W
Forrasztópáka súlya vezeték nélkül	30 g
Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya	150 - 450 °C
Felfűtési idő 280 °C-ra	kb. 9 s
Fűtőtelsítmény	80 W
Energiaellátás	Vezetékes

elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Forrasztó állomás

Tartozék

Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250 g Forrasztóhuzal Ø 1,5 mm	082365 1,5
Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250 g Forrasztóhuzal Ø 1 mm	082365 1
Ónszippantó PDD03, műanyag, antisztatikus	082355
Forrasztózsír, 20 g	082370
Forrasztócsúcs Gyártó jelölése PDLF10	082401 PDLF10
Forrasztócsúcs Gyártó jelölése CDLF12	082401 CDLF12
Forrasztócsúcs Gyártó jelölése CDLF32	082401 CDLF32