



Univerzális forrasztópáka, Fűtőteljesítmény: 80W



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 082100 80 |
| GTIN | 4003008069471 |
| Árucikk kategória | 04C |

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartamú ipari forrasztópáka **Ersadur pákahegyekkel** (30-szoros élettartam a hagyományos vörösréz pákahegyekhez képest). **Felfűtési idő 3 perc** (300-as méret kb. 5 perc). 1,5 m gumikábel vezeték (a 30-as méretnél PVC). **Tartóállvánnyal** (a 30-as méretnél nincs).

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Súly vezeték nélkül | 220 g |
| Fűtőteljesítmény | 80 W |
| Max. Cu keresztmetszethez alkalmas | 4 mm ² |
| Pákahegy szélessége | 4,8 mm |
| Pákahegy-hőmérséklet 3 perc után | 410 °C |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Termék fajtája | Forrasztópáka |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250 g Forrasztóhuzal Ø 1,5 mm | 082365 1,5 |
| Forrasztócsúcs Gyártó jelölése 82JD | 082400 82JD |
| Ónszipantó PDD03, műanyag, antisztatikus | 082355 |

Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250
g Forrasztóhuzal Ø 1 mm

082365 1