

FAHRION®
FAHRTZEUGE FÜR DIE ARBEIT**Fúróbetét, Rátűző Ø d / belső kúp (mm / MK): 34MK2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	336820 34MK2
GTIN	4045197310507
Árucikk kategória	33F

Leírás**Felhasználás:**

Morse-kúpos és kiütőlapos szerszámokhoz, pl. csigafúrók, süllyesztők, stb.
Hengeres szárú szerszámoknál a 345000 sz. kúpos szorítóhüvelyt kell használni.

Alkalmazható :

336800 sz. gyorsváltó befogó.

Teljes hossz L: 91 mm

Hossz a tokmánytól: 26 mm

Hossz a géporsótól: 108,5 mm

Műszaki leírás

Belső kúpméret	2
Teljes hossz L	91 mm
Rátűző Ø d	34 mm
Hossz a tokmánytól	26 mm
Hossz a géporsótól	108,5 mm
Termék fajtája	Gyorscsere befogó