


FAHRION®
FAHREZEUGE FÜR DIE ARBEIT**Fúróbetét, Rátűző Ø d / belső kúp (mm / MK): 34MK3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	336820 34MK3
GTIN	4045197310514
Árucikk kategória	33F

Leírás**Felhasználás:**

Morse-kúpos és kiütőlapos szerszámokhoz, pl. csigafúrók, süllyesztők, stb.
Hengeres szárú szerszámoknál a 345000 sz. kúpos szorítóhüvelyt kell használni.

Alkalmazható :

336800 sz. gyorsváltó befogó.
Teljes hossz L: 108 mm
Hossz a tokmánytól: 43 mm
Hossz a géporsótól: 125,5 mm

Műszaki leírás

Rátűző Ø d	34 mm
Hossz a géporsótól	125,5 mm
Hossz a tokmánytól	43 mm
Teljes hossz L	108 mm
Belső kúpméret	3
Termék fajtája	Gyorscszerés befogó