

Nölle
PROFI BRUSH**Ipari széles partvis Arenga, Hossz: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	087515 600
GTIN	4250560509185
Árucikk kategória	08R

Leírás**Kivitel:**

Seprűfej 24 mm Ø-jű nyél furattal. Erős, fekete növényi rost, nedvességálló, durvább szennyeződéshez.

Műszaki leírás

nedvességálló	igen
Felszereltség	Arenga (fekete növényi rost)
Nyélrendszer	Nyélfurat
Test anyaga	Nyeregfa
Felhasználási terület – Szennyeződés	durvább szennyeződéshez
Test szélessége	600 mm
Sörte színe	fekete
Hozzávaló nyél Ø	24 mm
Termék fajtája	Seprű

Tartozék

Univerzális seprűnyél tartó Hozzávaló nyél Ø 24-28 mm	087539 24-28
Állítható hosszúságú teleszkópos nyél Szár Ø 24 mm	087537 24
Seprű-/ szerszámnyél készlet 10 darabos Szár Ø 24 mm	087535 24