

FAHRION®
FAHREZEUGE FÜR DIE ARBEIT**Fúróbetét, Rátűző Ø d / belső kúp (mm / MK): 46MK1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	336820 46MK1
GTIN	4045197310521
Árucikk kategória	33F

Leírás**Felhasználás:**

Morse-kúpos és kiütőlapos szerszámokhoz, pl. csigafúrók, süllyesztők, stb.
Hengeres szárú szerszámoknál a 345000 sz. kúpos szorítóhüvelyt kell használni.

Alkalmazható :

336800 sz. gyorsváltó befogó.
Teljes hossz L: 102 mm
Hossz a tokmánytól: 20 mm
Hossz a géporsótól: 124,3 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	102 mm
Rátűző Ø d	46 mm
Hossz a tokmánytól	20 mm
Belső kúpméret	1
Hossz a géporsótól	124,3 mm
Termék fajtája	Gyorscszerés befogó