

**Garant****Gyorscsere betétmenetfúró befogóhoz MLA, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338120 25
GTIN	4045197336187
Árucikk kategória	31M

**Leírás****Alkalmazható:**

338100 – 338121 sz. MLA gyorscsérés menetfúró befogóhoz minimális hosszkiegénylitéssel.

**Opcionális tartozék:**

ER menetfúró szorítópatronok, lásd a 309399– 309447 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány $\varnothing D_1$	2 - 16 mm
$\varnothing d$	32 mm
ER szorítópatron	25 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
Kinyúlási hossz L	27 mm
Külső $\varnothing D$	42 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	25
Max. meghúzási nyomaték	70 Nm
Termék fajtája	Gyorscsere betét

