

**FAHRION®**  
FAHRTZEUGE FÜR DIE ARBEIT**Fúróbetét, Rátűző Ø d / belső kúp (mm / MK): 46MK2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	336820 46MK2
GTIN	4045197310538
Árucikk kategória	33F

**Leírás****Felhasználás:**

Morse-kúpos és kiütőlapos szerszámokhoz, pl. csigafúrók, süllyesztők, stb.  
Hengeres szárú szerszámoknál a 345000 sz. kúpos szorítóhüvelyt kell használni.

**Alkalmazható :**

336800 sz. gyorsváltó befogó.  
Teljes hossz L: 98,5 mm  
Hossz a tokmánytól: 16,5 mm  
Hossz a géporsótól: 120,8 mm

**Műszaki leírás**

Hossz a tokmánytól	16,5 mm
Hossz a géporsótól	120,8 mm
Teljes hossz L	98,5 mm
Belső kúpméret	2
Rátűző Ø d	46 mm
Termék fajtája	Gyorscszerés befogó