

**Garant****Kúpvonócsap tömített, furat nélkül, Meredekkúphoz: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308660 50
GTIN	4045197151018
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

**Felhasználás:**

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

**Figyelem:**

**Tömített** – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	65,5 mm
Menet M	M24
Max. meghúzási nyomaték	150 Nm
Meredekkúphoz	50
Fej Ø D <sub>1</sub>	29,1 mm

L <sub>1</sub>	25,55 mm
Váll Ø D	36 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 50
Kulcsnyílás	30 mm
Furat tulajdonsága	furat nélkül
Kúpvonócsap szabvány	ISO 7388
Termék fajtája	Kúpvonócsap

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308825 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50