

HOLEX**Kúpvonócsap 45° tömített, furattal, Meredekkúphoz: 30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308765 30
GTIN	4045197648020
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 30
L ₁	23 mm
Menet M	M12
Max. meghúzási nyomaték	20 Nm
Fej Ø D ₁	11 mm
Meredekkúphoz	30
Teljes hossz L	43 mm

Váll Ø D	16,5 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	MAS 403
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló
meredekkúp méret 30

308835 30