

3M**Kétoldalas ragasztószalag újra oldható, Szélesség×hossz (mm×m): 50X25**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083625 50X25
GTIN	8021684192371
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

A **3M™ 9195** egy kétoldalas akrilát ragasztószalag (szőnyegragasztó szalag) különböző erővel tapadó ragasztó oldalakkal (erősen tapadó / leválasztható). A használat után a leragasztott szőnyegek ismét maradványok nélkül eltávolíthatóak a padlókról ill. aljzatokról.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Szélesség	50 mm
Festék	sárgás
Gyártó jelölése	9195
Hossz	25 m
Burkolat anyaga	Szilikonos papír
Hőálló max.	60 °C
Ragasztóerő acélon	0,8 N/mm

Eltarthatóság	12 hónap
Tárolási hőmérséklet	18 °C
Ragasztó massa	akrilát
Tárolási levegő páratartalom	60 %
Szakítószilárdság	0,8 N/mm
Vastagság	0,13 mm
Különlegesség	egyszerűen eltávolítható
Tágulási képesség	500 %
Hordozóanyag	Papírvlies
Felhasználás	Kiállítás építés
Felhasználás	Szőnyegfektetés
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Béléssel	nem
Termék fajtája	Ragasztószalag