

**HOLEX****Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A, Ø 7 mm furattal, Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308625 40
GTIN	4045197485878
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

**Felhasználás:**

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

**Figyelem:**

**Tömített** – O-gyűrűvel.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Az **ISO 7388-3** a régi DIN 69872 szabványnak felel meg.

**Műszaki leírás**

Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Meredekkúphoz	40
Szög A	15 fok
L <sub>1</sub>	26 mm
Menet M	M16

Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Váll Ø D	23 mm
Fej Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Teljes hossz L	54 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Furat tulajdonsága	Ø 7 mm furattal
Kúpvonócsap szabvány	ISO 7388-3
Termék fajtája	Kúpvonócsap

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40