

HOLEX**Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített, furat nélkül,
Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308700 40
GTIN	4045197151025
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra. Hozzávaló szorítókulcs nem érhető el.

Műszaki leírás

Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Menet M	M16
Fej Ø D ₁	21,1 mm
L ₁	25,1 mm
Váll Ø D	25,1 mm

Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Teljes hossz L	53 mm
Meredekkúphoz	40
Kulcsnyílás	22 mm
Furat tulajdonsága	furat nélkül
Termék fajtája	Kúpvonócsap