

HOLEX**Kúpvonócsap 45° tömített, furattal, Meredekkúphoz: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308765 50
GTIN	4045197532749
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

Fej $\varnothing D_1$	23 mm
Teljes hossz L	85 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 50
L_1	45 mm
Váll $\varnothing D$	38 mm
Max. meghúzási nyomaték	150 Nm
Menet M	M24

Meredekkúphoz	50
Kulcsnyílás	30 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	MAS 403
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308825 50