

HOLEX**Kúpvonócsap tömített, furattal, Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308635 40
GTIN	4045197644480
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

Alkalmazható:

FADAL-hoz, hasonló mint az ISO 7388, 3 mm hosszabbítva.

Figyelem:

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszereléskor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Tömített – O-gyűrűvel. Hozzávaló szorítókulcs nem érhető el.

Műszaki leírás

L ₁	19,25 mm
Váll Ø D	22 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Fej Ø D ₁	18,95 mm

Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Menet M	M16
Meredekkúphoz	40
Teljes hossz L	47,5 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	ISO 7388-3
Termék fajtája	Kúpvonócsap