

**Garant****Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A, furattal, Meredekkúphoz: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308605 50
GTIN	4045197554536
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

**Felhasználás:**

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

**Figyelem:**

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.  
Az **ISO 7388-3** a régi DIN 69872 szabványnak felel meg.

**Műszaki leírás**

Menet M	M24
Teljes hossz L	74 mm
Szög A	15 fok
Max. meghúzási nyomaték	150 Nm
Meredekkúphoz	50
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 50

Fej Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Váll Ø D	36 mm
L <sub>1</sub>	34 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	ISO 7388-3
Termék fajtája	Kúpvonócsap

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308825 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50