



Univerzális forrasztópáka, Fűtőteljesítmény: 150W



Rendelési adatok

Rendelés száma	082100 150
GTIN	4003008069488
Árucikk kategória	04C

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartamú ipari forrasztópáka **Ersadur pákahegyekkel** (30-szoros élettartam a hagyományos vörösréz pákahegyekhez képest). **Felfűtési idő 3 perc** (300-as méret kb. 5 perc). 1,5 m gumikábel vezeték (a 30-as méretnél PVC). **Tartóállvánnyal** (a 30-as méretnél nincs). Nagy teljesítményű forrasztópáka max. 6 mm² vörösréz keresztmetszethez.

Műszaki leírás

Max. Cu keresztmetszethez alkalmas	6 mm ²
Pákahegy-hőmérséklet 3 perc után	450 °C
Súly vezeték nélkül	245 g
Fűtőteljesítmény	150 W
Pákahegy szélessége	5,3 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Forrasztópáka

Tartozék

Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250 g Forrasztóhuzal Ø 1 mm	082365 1
Ónszippantó PDD03, műanyag, antisztatikus	082355

Ólommentes forrasztóhuzal Sn96,5Ag3,0Cu0,5, tekercs 250
g Forrasztóhuzal Ø 1,5 mm

082365 1,5

Forrasztócsúcs Gyártó jelölése 152JD

082400 152JD