

**HOLEX****Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített, furattal,  
Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308720 40
GTIN	4045197151049
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

**Felhasználás:**

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Figyelem:**

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra. **Tömített** – O-gyűrűvel.

Hozzávaló szorítókulcs nem érhető el.

Váll Ø D: 25,1 mm

Fej Ø D<sub>i</sub>: 21,1 mm

Teljes hossz L: 53 mm

L<sub>1</sub>: 25,1 mm

Menet M: M16

Max. meghúzási nyomaték: 50 Nm

**Műszaki leírás**

Menet M	M16
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40

Meredekkúphoz	40
Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Váll Ø D	25,1 mm
Fej Ø D <sub>1</sub>	21,1 mm
L <sub>1</sub>	25,1 mm
Teljes hossz L	53 mm
Kulcsnyílás	22 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Termék fajtája	Pull Stud