

HOLEX**Kúpvonócsap tömített, Form A, furattal, Meredekkúphoz: 30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308610 30
GTIN	4045197648006
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

Figyelem:

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Az **ISO 7388-3** a régi DIN 69872 szabványnak felel meg.

Tömített – O-gyűrűvel.

Műszaki leírás

Váll Ø D	17 mm
Fej Ø D ₁	13 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 30
Meredekkúphoz	30
L ₁	24 mm
Max. meghúzási nyomaték	20 Nm

Teljes hossz L	44 mm
Menet M	M12
Szög A	15 fok
Kulcsnyílás	14 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	ISO 7388-3
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló
meredekkúp méret 30

308835 30