



Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 50, Furat d₂ (H6): 32 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	319255 32
GTIN	4045197373878
Árucikk kategória	32V

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 50

Külső Ø d₃: 52 mm

l₁ -0,2: 71 mm

l₂: 63 mm

Műszaki leírás

Furat d ₂ (H6)	32 mm
l ₁ -0,2	71 mm
l ₂	63 mm
Külső Ø d ₃	52 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 50
d ₆	98 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó