

Garant**Kúpvonócsap Form B, furattal, Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308640 40
GTIN	4045197150967
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

Figyelem:

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

Menet M	M16
Teljes hossz L	44,5 mm
L ₁	16,25 mm
Váll Ø D	22,5 mm
Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Fej Ø D ₁	18,95 mm

Meredekkúphoz	40
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	ISO 7388
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
--	-----------