

HOLEX**Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített, furattal,
Meredekkúphoz: 50****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 308720 50 |
| GTIN | 4045197151056 |
| Árucikk kategória | 32Z |

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Figyelem:

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Váll Ø D: 39,3 mm

Fej Ø D₁: 32 mm

Teljes hossz L: 65 mm

L₁: 25,1 mm

Menet M: M24

Max. meghúzási nyomaték: 150 Nm

Műszaki leírás

| | |
|----------------|-------|
| Teljes hossz L | 65 mm |
| Meredekkúphoz | 50 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| L ₁ | 25,1 mm |
| Menet M | M24 |
| Váll Ø D | 39,3 mm |
| Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 50 |
| Fej Ø D ₁ | 32 mm |
| Max. meghúzási nyomaték | 150 Nm |
| Kulcsnyílás | 30 mm |
| Furat tulajdonsága | furattal |
| Termék fajtája | Pull Stud |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308812 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308830 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308825 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308820 50 |
| Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308810 50 |