

Garant**Zsugorbefogó, PSC 63 A = 120, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308571 6
GTIN	4045197471895
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

hő szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz. Hűtőfolyadékcső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz. és kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Ø D ₂	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogási Ø D ₁	6 mm
Külső Ø D	27 mm
Befogó	PSC 63 A = 120
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Alapszekrény	354290
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12