

**Nölle**  
PROFI BRUSH**Ipari széles partvis Elaston, Hossz: 400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	087520 400
GTIN	4250560509413
Árucikk kategória	08R

**Leírás****Kivitel:**

Seprűfej 24 mm Ø-jű nyél furattal. Durva szennyeződéshez, nedvességálló, extrém tartós.

**Műszaki leírás**

Felhasználási terület – Szennyeződés	durva szennyeződéshez, különösen tartó
Sörte színe	piros
Sörte alakja	Teljesen felszerelve
kaparólemezzel	nem
nedvességálló	igen
Test anyaga	Nyeregfa
Nyélrendszer	Nyélfurat
Felszereltség	Elaston
Test szélessége	400 mm
Hozzávaló nyél Ø	24 mm
Termék fajtája	Seprű

---

**Tartozék**

Seprű-/ szerszámnyél készlet 10 darabos Szár Ø 24 mm	087535 24
Univerzális seprűnyél tartó Hozzávaló nyél Ø 24-28 mm	087539 24-28
Állítható hosszúságú teleszkópos nyél Szár Ø 24 mm	087537 24