

HOLEX**Speciális kúpvonócsap belső menettel, furattal, Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308740 40
GTIN	4045197151063
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra. Hozzávaló szorítókulcs nem érhető el.

Műszaki leírás

Belső menet	M16
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Fej $\varnothing D_1$	21,1 mm
Menet M	M16
Meredekkúphoz	40
L_1	25,1 mm

Váll Ø D	25,1 mm
Teljes hossz L	53 mm
Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Belső menet mélység	17 mm
Kulcsnyílás	22 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Termék fajtája	Kúpvonócsap