

HOLEX**Kúpvonócsap tömített, Form B, furattal, Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308650 40
GTIN	4045197150981
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	44,5 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Fej Ø D ₁	18,95 mm
Menet M	M16
Váll Ø D	22,5 mm

L ₁	16,25 mm
Meredekkúphoz	40
Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Kulcsnyílás	18 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	ISO 7388
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40