

**HOLEX****Kúpvonócsap 60° tömített, furattal, Meredekkúphoz: 30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308785 30
GTIN	4045197648044
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

**Felhasználás:**

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

**Figyelem:**

**Tömített** – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

**Műszaki leírás**

Menet M	M12
Meredekkúphoz	30
L <sub>1</sub>	23 mm
Fej Ø D <sub>1</sub>	11 mm
Teljes hossz L	43 mm
Váll Ø D	16,5 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 30

Max. meghúzási nyomaték	20 Nm
Kulcsnyílás	13 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	MAS 403
Termék fajtája	Kúpvonócsap

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 30

308835 30