

HOLEX**Speciális kúpvonócsap belső menettel, furattal, Meredekkúphoz: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308740 50
GTIN	4045197151070
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

Váll Ø D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
Belső menet	M24
Menet M	M24
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 50
Meredekkúphoz	50
Teljes hossz L	65 mm

Fej Ø D ₁	32 mm
Max. meghúzási nyomaték	150 Nm
Belső menet mélység	17,5 mm
Kulcsnyílás	30 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308825 50