

Garant**Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B, furat nélkül, Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308615 40
GTIN	4045197554543
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

Az **ISO 7388-3** a régi DIN 69872 szabványnak felel meg.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Fej Ø D ₁	19 mm
Szög A	15 fok
Teljes hossz L	54 mm
L ₁	26 mm
Menet M	M16

Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Váll Ø D	23 mm
Meredekkúphoz	40
Kulcsnyílás	19 mm
Furat tulajdonsága	furat nélkül
Kúpvonócsap szabvány	ISO 7388-3
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308825 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40