

**HOLEX****Kúpvonócsap 60° tömített, furattal, Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308785 40
GTIN	4045197532763
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

**Felhasználás:**

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

**Figyelem:**

**Tömített** – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

**Műszaki leírás**

Menet M	M16
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Teljes hossz L	60 mm
Meredekkúphoz	40
Fej Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Váll Ø D	23 mm

L <sub>1</sub>	35 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	MAS 403
Termék fajtája	Kúpvonócsap

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308825 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308835 40