

HOLEX**Kúpvonócsap 45° tömített, furat nélkül, Meredekkúphoz: 30****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 308760 30 |
| GTIN | 4045197648013 |
| Árucikk kategória | 32Z |

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|-------|
| L ₁ | 23 mm |
| Meredekkúphoz | 30 |
| Max. meghúzási nyomaték | 20 Nm |
| Menet M | M12 |
| Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 30 |
| Teljes hossz L | 43 mm |
| Fej Ø D ₁ | 11 mm |

| | |
|----------------------|--------------|
| Váll Ø D | 16,5 mm |
| Kulcsnyílás | 13 mm |
| Furat tulajdonsága | furat nélkül |
| Kúpvonócsap szabvány | MAS 403 |
| Termék fajtája | Kúpvonócsap |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 30 | 308835 30 |
|--|-----------|