

Garant**Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B, furat nélkül, Meredekkúphoz: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308615 50
GTIN	4045197554550
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

Az **ISO 7388-3** a régi DIN 69872 szabványnak felel meg.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

Menet M	M24
L ₁	34 mm
Teljes hossz L	74 mm
Max. meghúzási nyomaték	150 Nm
Váll Ø D	36 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 50

Fej Ø D ₁	28 mm
Szög A	15 fok
Meredekkúphoz	50
Kulcsnyílás	30 mm
Furat tulajdonsága	furat nélkül
Kúpvonócsap szabvány	ISO 7388-3
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308825 50