

HOLEX**Kúpvonócsap 45° tömített, furat nélkül, Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308760 40
GTIN	4045197151087
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

Menet M	M16
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
L ₁	35 mm
Teljes hossz L	60 mm
Meredekkúphoz	40
Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Fej Ø D ₁	15 mm

Váll Ø D	23 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Furat tulajdonsága	furat nélkül
Kúpvonócsap szabvány	MAS 403
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308835 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308825 40