

SWISS TOOLS

Furatkés tartó balos, PSC, Szár Ø / lapkaméret – A méret: 50/11-90mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 – 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Tengelyek csúcstávolsága f	17 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Lapkaméret	11
Pótalkatrészek	S05
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	32 mm
Szár Ø	50 mm
Hasznos hossz L _N	70 mm
Befogó	PSC
Felhasználás módja	balra
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen

Beállítási szög κ	107,5 fok
Termék fajtája	Furatkés tartó