

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány, Típus: 100/16****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 341000 100/16 |
| GTIN | 4045197308337 |
| Árucikk kategória | 33A |

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

Felhasználás:

Kézi- és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:**DIN 238****Műszaki leírás**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Fúrófej hossza nyitva | 80 mm |
| Fúrótokmány rövidkúp | B 16 |
| Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø | 15,733 mm |
| Típus | 100/16 |
| Befogási tartomány | 0,5 - 10 mm |
| Fúrótokmány hossz zárva | 91,5 mm |
| Külső Ø | 43 mm |
| Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |

