



## Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány Spiro, Típus: 160/18



### Rendelési adatok

Rendelés száma	341010 160/18
GTIN	4019208009445
Árucikk kategória	39R

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagy teljesítményű** hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

#### Felhasználás:

Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

#### Szabvány:

**DIN 238**

### Műszaki leírás

Befogási tartomány	3 - 16 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 18 rövidített
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	17,431 mm
Fúrófej hossza nyitva	95,5 mm
Fúrótokmány hossz zárva	109 mm
Típus	160/18
Külső Ø	56 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

