

**Garant****Önzáró fúrótokmány gyémántbevonatú szorítópozákkal, Típus: 130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	341050 130
GTIN	4045197191564
Árucikk kategória	31K

**Leírás****Kivitel:**

Önzáró, **gyémántbevonatú szorítópozákkal.**

**Felhasználás:**

Különösen alkalmas **tömör keményfém fúrók** (12. csoport), valamint **kemény szárú fúrók befogására**. Kézi és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tuskére (342300 – 342850 sz.), vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

**Szabvány:**

**DIN 238**

**Figyelem:**

Használja ehhez a precíziós kivitelű 342600 sz. felfogó tuskéket.

**Műszaki leírás**

Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	15,733 mm
Fúrótokmány hossz zárva	103 mm
Fúrótokmány rövidkúp	B 16
Típus	130
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Fúrófej hossza nyitva	91 mm
Külső Ø	50 mm

Termék fajtája

Fúrótokmány, kulcs nélküli