

**3M****Kétoldalas ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 50X25**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 083628 50X25  |
| GTIN              | 8000280457008 |
| Árucikk kategória | 08M           |

## Leírás

### Kivitel:

A **3M™ 9191** egy kétoldalas ragasztószalag, mely **nyomásra érzékeny** szintetikus kaucsuk ragasztóval rendelkezik nagy ragasztóerővel és azonnali tapadással.

### Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

## Műszaki leírás

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Festék                 | sárgás           |
| Szélesség              | 50 mm            |
| Hossz                  | 25 m             |
| Gyártó jelölése        | 9191             |
| Burkolat anyaga        | Szilikonos papír |
| Ragasztó massa         | Szintéziskaucsuk |
| Ragasztószalag fajtája | kétoldalas       |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Béléssel                     | nem             |
| Különlegesség                | kézzel téphető  |
| Tárolási levegő páratartalom | 40 - 65 %       |
| Eltarthatóság                | 12 hónap        |
| Vastagság                    | 0,26 mm         |
| Felhasználás                 | Összeszerelés   |
| Felhasználás                 | Szőnyegfektetés |
| Tárolási hőmérséklet         | 16 - 25 °C      |
| Hőálló max.                  | -30 - 75 °C     |
| Hordozóanyag                 | Szövet          |
| Ragasztóerő acélon           | 0,95 N/mm       |
| Szakítószilárdság            | 2,6 N/mm        |
| Tágulási képesség            | 9 %             |
| Termék fajtája               | Ragasztószalag  |