


SWISS TOOLS

Furatkés tartó balos, PSC, Szár Ø / lapkaméret – A méret: 63/15-180mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 – 320626 sz. pótalkatrészeket az alkatrészlistában találja.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Tengelyek csúcstávolsága f	27 mm
A-méret kinyúlási hossz	180 mm
Pótalkatrészek	P05
Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	50 mm
Lapkaméret	15
Szár Ø	63 mm
Hasznos hossz L _N	158 mm
Befogó	PSC
Felhasználás módja	balra
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	107,5 fok

Termék fajtája

Furatkés tartó