



ER szorítópatronos befogó ADB alak, BT 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 32



Rendelési adatok

Rendelés száma	302780 32
GTIN	4250122612292
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.

Minden szár barnított.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 szerint, A és B alak.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 2 - 20 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 50 mm

Tartalék ER felfogó anya: 32

ER szorítókulcs: 32

Műszaki leírás

Tartalék ER felfogó anya	32
--------------------------	----

Befogási tartomány	2 - 20 mm
ER szorítópatronhoz	32
ER szorítókulcs	32
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogó	BT 40 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308986 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308986 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309001 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308986 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308986 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309432 6
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308981 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308981 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309000 19

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309432 7
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308981 13
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 17 mm	309002 17
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm tömítéssel és fúvókával	309285
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308986 14
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm	309024
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309000 20
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 18 mm	309002 18
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309002 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309002 12
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309432 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308981 19
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308986 13
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	309002 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	308986 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309000 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309000 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308981 17
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	309002 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309000 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308986 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309000 5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309002 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308981 15
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	309002 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309000 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309001 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309000 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308981 18
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308981 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309001 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309432 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309001 18
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	308986 20
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	309002 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308981 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309001 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309000 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309001 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309000 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309000 13
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308986 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309001 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	309000 3
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309002 10

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309001 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308981 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308986 18
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308986 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309000 7
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308981 10
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm tömítéssel	309284
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	309002 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308986 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308981 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309001 20
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	309002 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309000 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309001 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308981 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309001 12
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309002 20
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	308986 19
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308981 20
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309001 13
ER szorítópatron készlet, 8 darabos, 4–16, 20 mm tömítéssel	309026

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309001 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309001 8
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308981 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308986 8
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm	309280
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 19 mm	309002 19
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309432 11
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309002 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309001 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308986 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	309001 17
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309000 18
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309432 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309001 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308986 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308981 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309000 17
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309002 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308986 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309000 14
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	309001 19
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308981 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309002 8
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	309002 7
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309432 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309000 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308981 16